



Machine-/werkpleklamp, Type: 6WDUO



Bestelgegevens

Bestelnummer	081321 6WDUO
GTIN	2050001945938
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Led-werkplaatslampen aluminium, zwart, met tuimelschakelaar. Met rubbergecoate flexibele as, met magneetvoet. Led-werkplaatslamp 2 × 6 watt, lichtkop met twee 360° draaibare lichtmodules in de lichtkop.

Functie:

IP63: Er is bescherming tegen spatwater, tot 60° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Opmerking:

Aanvullend op de magneetvoet zijn schroefklem, wandhouder en (tafel)voet op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 63
Magneetvoet-Ø	83 mm
Lichtstroom	1200 lm

Energievoorziening	Netvoeding
Lampen vervangbaar	nee
Lichtopbrengst	12 W
Nominale spanning	250 V
Totale hoogte	510 mm
Producttype	Tafellamp / werkplekverlichting