



LED-zaklamp, Type: P7



Bestelgegevens

Bestelnummer	081485 P7
GTIN	4058205009898
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Uitvoering:

High Performance Line van LED LENSER voor universeel gebruik. Met valtestcontrole vanaf 1 m hoogte.

LED LENSER is een van de technologisch toonaangevende led-zaklampmerken. In de **spatwaterdichte aluminium behuizingen** zijn alle contacten verguld; **hoogwaardige lenzen** bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle hoogwaardigere zaklampen zijn voorzien van het gepatenteerde **Advanced Focus System**.

- **Advanced Focus System (AFS)**

Het Advanced Focus System combineert lens en reflector en verenigt daardoor de voordelen van beide systemen. Het resultaat is een uitstekende bundeling van het licht in de focus en een verregaand homogene, gedefocusseerde lichtkegel. Hierdoor behoort het AFS tot de beste focusseersystemen voor led-lampen ter wereld.

- **Rapid Focus**

Traditionele focusseersystemen met draaimechanisme moeten meestal met beide handen worden bediend. De Rapid Focus maakt echter snel instellen van de lichtkegel met één hand mogelijk.

Functie:

IPX4: Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081557 LR3.

Technische beschrijving

Gewicht	175 g
---------	-------

Aantal inbegrepen batterijen	4
Fabrikantnummer	P7
Advanced Focus System (AFS)	ja
Kop-Ø	37 mm
Lichtstroom	450 lm
IP-klasse	IP X4
Lichtstroom stand 2	40 lm
Brandduur	25 h
Levering met riemtasje	ja
Rapid Focus	ja
Brandduur stand 2	25 h
Totale lengte	130 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Internationaal type	LR3
Producttype	Taschenlampe