



IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch met draibare kunststof huls, Sleutelwijdte: 19mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	651260 19
GTIN	4000896045839
Artikelklasse	630

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Bij het wisselen van de wielen en banden is het belangrijk dat de moeren of schroeven correct worden aangedraaid, om een veilige rit te waarborgen. Met een zeskantdopsleutel met kunststof huls kunt u waarborgen dat de moeren en schroeven voldoende stevig zijn aangedraaid, zonder de velgen te beschadigen. De dopsleutel is ook voor slagschroefmachines geschikt.

De kunststof huls beschermt de velgen en voorkomt krassen of andere beschadigingen die door het gereedschap kunnen worden veroorzaakt. U kunt er dus zeker van zijn dat uw voertuig altijd in een optimale staat blijft.

De dopsleutel is een belangrijk stuk gereedschap in elke garage. Of u nu zelf aan uw voertuig sleutelt of de wielen- en bandenwissel door een vakman laat uitvoeren; dit gereedschap mag niet ontbreken.

Voordeel:

- **Met draibare kunststof huls (buiten) ter bescherming van de velgen bij het plaatsen van de wielbouten.**
- **Positioneren bij draaiende schroefmachine mogelijk, aangezien de beschermhuls vrijlopend is.**
- **Met kunststof inzetstuk ter bescherming van de oppervlakken van de wielbouten.**
- **6-Kant transactieprofiel draagt bij aan een langere levensduur.**

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mangaan gefosfateerd.

Technische beschrijving

Lengte	85 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Ø uitgangzijde	30 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
met kunststof omhulsel	ja
Producttype	Dop