



**Schuurweefselset 50-delig (A), bruin, zeer flexibel KK 114F, 230×280 mm,  
Type: 5GRITS**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	556910 5GRITS
GTIN	4018875000533
Artikelklasse	56V

## Omschrijving

### Uitvoering:

Dicht geweven, robuust en **zeer flexibel** katoenweefsel (bestand tegen olie en petroleum) met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden **normaal korund (A)**. Ideale aanpassing aan de werkstukgeometrie. **Geen rafelvorming, zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd.** Velgrootte 230×280 mm.

### Toepassing:

Universeel toepasbaar, voornamelijk voor handmatig schuren (voor rubber schuurblok zie nr. 557600).

### Levering:

Resp. 10 vellen met korrel 60, 80, 120, 180, 320.

## Technische beschrijving

Serie	KK114F
Slijpmiddel	Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurblad breedte	230 mm
Schuurblad lengte	280 mm
Productnaamattribuut	230×280 mm

Producttype

Schuurlinnen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		