

 Atlas Copco

Perslucht-slagmoersleutels, Type: W2411



Bestelgegevens

Bestelnummer	079171 W2411
GTIN	7322590051266
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

Krachtige slagschroefmachine.

Luchtafvoer door de handgreep, wisselbaar voor **rechts/links draaien**.

· **Goed uitgebalanceerd en ergonomisch.**

Toepassing:

Geschikt voor lichte montagewerkzaamheden.

Reservedeel:

Geselecteerde onderhoudssets (service-kits): Ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Uitvoering	Pistool
Geluidsproductie	88 dB(A)
Hoogte	165 mm

Gereedschapsopname afmeting	3/8 inch
Maximale schroef-Ø (8.8-12.9)	M10
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Maximale luchtbehoefte	678 l/min
Draaimomentbereik	13 - 80 Nm
Maximale vibratie volgens EN	7 m/s ²
Fabrikantnummer	W2411
Gewicht	1 kg
Maximaal toerental	7000 min ⁻¹
Lengte	154 mm
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	□
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Schroefmachine