

**Plaatboor HSS dubbelzijdig, ongecoat, Ø DC h8: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	113421 3
GTIN	4045197963765
Artikelklasse	12B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Oppervlak stoomontlaten.

**Extreem breukvast** door korte spiraal en sterke kernstijging. Zelfcenterende aanslijping. **Aan de omtrek rondgeslepen** (zonder fasen), om vastlopen te voorkomen.

Aanslijping vorm C.

Afmetingen overeenkomstig DIN 1897.

**Toepassing:**

**Speciaal voor het boren in plaatstaal.**

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	2
Tolerantie nominale Ø	h8
Spaangroeflengte L <sub>c</sub>	11 mm
Norm	DIN 1897
Totale lengte L	46 mm
aanbevolen maximale boordiepte L <sub>2</sub>	6,5 mm
Nominale Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Tophoek	135 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	nee

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
droog	geschikt		