



Spandoorn voor doorlopende boring, D1: 7,4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	370015 7,4
GTIN	4046368380008
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- Basisdeel van bouwstaal inclusief stalen schroef.
- 5-Zijdige bewerking mogelijk.
- Zeer goede herhalingsnauwkeurigheid.
- Lichte bewerking van het basisdeel op gewenste span-Ø.

Toepassing:

Voor het spannen van werkstukken in een aanwezige boring.

Technische beschrijving

D ₂ kleinste span-Ø	4,1 mm
Buiten-Ø D ₁	7,4 mm
Buiten-Ø D	20 mm
max. spanafstand	0,13 mm
Ø D ₃	M 2
H ₁	7,6 mm

Maximaal aanhaalmoment	0,7 Nm
Spankracht	1,1 kN
H	10,7 mm
Ø D ₄	M 2/13,7
Tolerantie buiten-Ø	h9
Producttype	Spandoorn