



Massief stalen hefboomlijmtang, Spanwijdte: 250mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	860600 250
GTIN	4008158034409
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Hefboom met automatische snelspaninrichting. Te openen met ontgrendelingsknop. Vrij kantelende aandrukplaat, spanhefboom met poedercoating. Maximale spankracht tot 8500 N.

Toepassing:

Voor **snel** en moeiteloos **spannen met hoge aanklemdruk**.

Technische beschrijving

Uitsteeklengte	120 mm
Spanwijdte	250 mm
Gewicht	1,5 kg
Doorsnede van de geleiderail	24,5×9,5 mm
Producttype	Lijmtang

