

**Plaatboor HSS dubbelzijdig, ongecoat, Ø DC h8: 4,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	113421 4,5
GTIN	4045197964694
Artikelklasse	12B

Omschrijving**Uitvoering:**

Oppervlak stoomontlaten.

Extreem breukvast door korte spiraal en sterke kernstijging. Zelfcenterende aanslijping. **Aan de omtrek rondgeslepen** (zonder fasen), om vastlopen te voorkomen.

Aanslijping vorm C.

Afmetingen overeenkomstig DIN 1897.

Toepassing:

Speciaal voor het boren in plaatstaal.

Technische beschrijving

Norm	DIN 1897
aanbevolen maximale boordiepte L_2	9,3 mm
Spaangroeflengte L_c	16 mm
Totale lengte L	58 mm
Tolerantie nominale \varnothing	h8
Nominale $\varnothing D_c$	4,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Tophoek	135 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	nee

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt		
droog	geschikt		