

**Plaatboor HSS dubbelzijdig, ongecoat, Ø DC h8: 3,1 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	113421 3,1
GTIN	4045197964625
Artikelklasse	12B

Omschrijving**Uitvoering:**

Oppervlak stoomontlaten.

Extreem breukvast door korte spiraal en sterke kernstijging. Zelfcenterende aanslijping. **Aan de omtrek rondgeslepen** (zonder fasen), om vastlopen te voorkomen.

Aanslijping vorm C.

Afmetingen overeenkomstig DIN 1897.

Toepassing:

Speciaal voor het boren in plaatstaal.

Technische beschrijving

Tolerantie nominale Ø	h8
Norm	DIN 1897
Totale lengte L	49 mm
Aantal snijkanten Z	2
Spaangroeflengte L _c	12 mm
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	7,4 mm
Nominale Ø D _c	3,1 mm
Tophoek	135 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	nee

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt		
droog	geschikt		