

HOLEX**Plaatboor HSS eenzijdig, ongecoat, Ø DC h8: 6,4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	113341 6,4
GTIN	4045197964571
Artikelklasse	12B

Omschrijving**Uitvoering:**

Extreem breukvast door korte spiraal en sterke kernstijging. Zelfcenterende aanslijping. **Aan de omtrek rondgeslepen** (zonder fasen), om vastlopen te voorkomen.

Oppervlak stoomontlaten.

Afmetingen overeenkomstig DIN 1897.

Aanslijping vorm C.

Toepassing:

Speciaal voor het boren in plaatstaal.

Technische beschrijving

Tolerantie nominale Ø	h8
Spaangroeflengte L_c	21 mm
Norm	DIN 1897
Totale lengte L	70 mm
Aantal snijkanten Z	2
aanbevolen maximale boordiepte L_2	11,4 mm
Nominale Ø D_c	6,4 mm
Tophoek	135 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	nee

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt		
droog	geschikt		