

**Garant****Massief stalen lijmtang, Spanwijdte: 600mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860480 600
GTIN	4045197167477
Artikelklasse	81D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd.

Vrij kantelende aandrukplaat met geïntegreerde **spindelbeveiliging verhindert loswerken** van de spindel bij vibraties. Maximale krachtoverbrenging door **krachthandvat** met stroef Haptoprene®-oppervlak en slagvaste PP-kern. Slipvrij oppervlak ook bij natte en vette handen.

Doorsnede van de geleiderail: 25×12 mm

Uitsteeklengte: 120 mm

**Technische beschrijving**

Uitsteeklengte	120 mm
Spanwijdte	600 mm
Doorsnede van de geleiderail	25×12 mm
Producttype	Lijmtang

