

**KOMET Unisix®-wisselplaat, BK7935, Aanduiding type W28: 10-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216910 10-010
GTIN	2050002046696
Artikelklasse	24T

**Omschrijving****T.b.v. :**

Wisselplaat-verzinker nr. 216660.  
ISO-code wisselplaat: WOEX 030204  
Hoekradius: 0,4 mm

**Technische beschrijving**

Type	W28
ISO-code wisselplaat	WOEX 030204
Hoekradius	0,4 mm
Omschrijving	10-010
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Soort	BK7935
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	geschikt		