

**Massief stalen lijmtang, Spanwijdte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860500 100
GTIN	4008158033778
Artikelklasse	83K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd.

Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160. Spankracht tot 6000 N.

**Technische beschrijving**

Doorsnede van de geleiderail	15×6 mm
Spanwijdte	100 mm
Uitsteeklengte	60 mm
Producttype	Lijmtang

**Accessoires**

Aandrukplaten-assortiment 8-delig Drukplaat-Ø 23 mm

860115 23