

**Garant**

**Profielsteekhouder voor vierkant-snij-inzetdelen Ø DS 32 mm, vanaf vierkant: 19mm**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	290334 19
GTIN	4045197965455
Artikelklasse	29K

## Omschrijving

### Opmerking:

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

## Technische beschrijving

Nuttige lengte $L_1$	89 mm
Middenverplaatsing $L_3$	10,25 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	18,975 mm
Bout	290399 3
geschikt voor vierkant	19 - 27 mm
Schacht-Ø	32 mm
Snijplaathouder-Ø $D_1$	18 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte $L_5$	100 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

