

Garant

Profielsteekhouder voor vierkant-snij-inzetdelen Ø DS 25 mm, vanaf vierkant: 19mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	290332 19
GTIN	4045197965394
Artikelklasse	29K

Omschrijving**Opmerking:**

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	18,975 mm
Middenverplaatsing L_3	10,25 mm
Nuttige lengte L_1	89 mm
Bout	290399 3
geschikt voor vierkant	19 - 27 mm
Schacht-Ø	25 mm
Snijplaathouder-Ø D_1	18 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L_5	90 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

