

Garant

Profielsteekhouder voor vierkant-snij-inzetdelen Ø DS 25 mm, vanaf vierkant: 8mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	290332 8
GTIN	4045197965356
Artikelklasse	29K

Omschrijving**Opmerking:**

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	4 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	8 mm
Bout	290399 1
Nuttige lengte L_1	30 mm
geschikt voor vierkant	8 - 10 mm
Schacht-Ø	25 mm
Snijplaathouder-Ø D_1	8 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L_5	90 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

