

Garant**Profielsteekhouder voor zeskant-snij-inzetdelen Ø DS 25 mm, vanaf zeskant: 9mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	290342 9
GTIN	4045197965608
Artikelklasse	29K

Omschrijving

Opmerking:

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391 – 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	8,5 mm
Nuttige lengte L_1	30 mm
Middenverplaatsing L_3	4,5 mm
Bout	290399 1
geschikt voor zeskant	9 - 11 mm
Schacht-Ø	25 mm
Snijplaathouder-Ø D_1	8 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L_5	90 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

