

**Garant****Profiel snij-inzetdeel Zeskant, TiN, vanaf zeskant: 11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290346 11
GTIN	4045197965721
Artikelklasse	29L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met TiN-coating.

Geschikt voor naslijpen.

**T.b.v.:**

Profielsteekhouders nr. 290340 – 290344.

**Opmerking:**

- **Profiel snij-inzetdelen zijn te gebruiken voor een vierkant of zeskant (zie producttabel).**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

**Opmerking promotietekst:**

- **Profiel snij-inzetdelen zijn te gebruiken voor een vierkant of zeskant (zie producttabel).**
- **Boring-Ø vierkant = gewenste sleutelwijdte × factor 1,05. Boring-Ø zeskant = gewenste sleutelwijdte × factor 1,02.**

**Technische beschrijving**

geschikt voor zeskant	11 - 17 mm
Snijmateriaal	HSS

Minimale sleutelwijdte	11 mm
Maximale sleutelwijdte	17 mm
Profiel	Zeskant
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		