



Oorkappen Howard Leight™ Sync®, Type: SYNC



Bestelgegevens

Bestelnummer	097790 SYNC
GTIN	7312550345108
Artikelklasse	09A

Omschrijving

Uitvoering:

De passieve oorkappen kunnen via Bluetooth® met een mobiele telefoon worden verbonden. Een microfoon met windbescherming, voor een duidelijke spraakverstaanbaarheid in lawaaige werkomgevingen, maakt **telefoneren met de mobiele telefoon** mogelijk. Inkomende telefoongesprekken kunnen op simpele wijze met één druk op de knop worden aangenomen en beëindigd. Bovendien bestaat de mogelijkheid via de **Bluetooth®-interface het volledige geluid van de mobiele telefoon** naar de oorkappen over te brengen. Een 3,5 mm plug biedt een tweede mogelijkheid voor aansluiting van een mobiele telefoon. Via een draaiknop kan de geluidssterkte worden geregeld en via kleuren-leds wordt feedback over de verschillende instellingen geboden. Een geïntegreerde lithium-ion-accu met een looptijd van meer dan 16 uur kan via een USB-kabel worden opgeladen. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB). Combineert gehoorbescherming, hoofdtelefoon en microfoon.

Toepassing:

Voor de communicatie op werklocaties met hoge geluidsbelasting.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Levering:

Inclusief lader met USB-aansluiting en kabel met 3,5 mm plug.

SNR-waarde (dempingswaarde): 32 dB(A)

Bedrijfsduur: 16 h

Gewicht: 309 g

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	SYNC
Serie	Howard Leight™ Sync®
SNR-waarde (dempingswaarde)	32 dB(A)
Bedrijfsduur	16 h
Gewicht	309 g
Energievoorziening	Accuvoeding
Norm	EN 352-6
Norm	EN 352-8
Norm	EN 352-1
Producttype	Oorkappen