

**Massief stalen hefboomlijmtang, Spanwijdte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860650 200
GTIN	4045197494429
Artikelklasse	82C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Hefboom met automatische snelspaninrichting. Te openen met ontgrendelingsknop. Vrij kantelende aandrukplaat, spanhefboom met poedercoating.

**Toepassing:**

Voor **snel** en moeiteloos **spannen met hoge aanklemdruk**.

**Technische beschrijving**

Doorsnede van de geleiderail	19,5×9,5 mm
Uitsteeklengte	100 mm
Gewicht	1,15 kg
Spanwijdte	200 mm
Producttype	Lijmtang

