

**Garant****Massief stalen lijmtang, Spanwijdte: 1250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860480 1250
GTIN	4045197167507
Artikelklasse	81D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd.

Vrij kantelende aandrukplaat met geïntegreerde **spindelbeveiliging verhindert loswerken** van de spindel bij vibraties. Maximale krachtoverbrenging door **krachthandvat** met stroef Haptoprene®-oppervlak en slagvaste PP-kern. Slipvrij oppervlak ook bij natte en vette handen.

Doorsnede van de geleiderail: 27×13 mm

Uitsteeklengte: 120 mm

**Technische beschrijving**

Doorsnede van de geleiderail	27×13 mm
Spanwijdte	1250 mm
Uitsteeklengte	120 mm
Producttype	Lijmtang

