

Garant**Massief stalen lijmtang, Spanwijdte: 120mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860480 120
GTIN	4045197335067
Artikelklasse	81D

Omschrijving**Uitvoering:**

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd.

Vrij kantelende aandrukplaat met geïntegreerde **spindelbeveiliging verhindert loswerken** van de spindel bij vibraties. Maximale krachtoverbrenging door **krachthandvat** met stroef Haptoprene®-oppervlak en slagvaste PP-kern. Slipvrij oppervlak ook bij natte en vette handen.

Doorsnede van de geleiderail: 13,5×6,5 mm

Uitsteeklengte: 60 mm

Technische beschrijving

Spanwijdte	120 mm
Doorsnede van de geleiderail	13,5×6,5 mm
Uitsteeklengte	60 mm
Producttype	Lijmtang

