

**Massief stalen lijmtang, Spanwijdte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860500 200
GTIN	4008158033914
Artikelklasse	83K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd.

Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160. Spankracht tot 6000 N.

**Technische beschrijving**

Spanwijdte	200 mm
Uitsteeklengte	100 mm
Doorsnede van de geleiderail	22×8,5 mm
Producttype	Lijmtang

**Accessoires**

---

Aandrukplaten-assortiment 8-delig Drukplaat-Ø 30 mm

860115 30

---

Compleet benedendeel voor massief stalen lijmtangen  
Type 200

860560 200

---