

**Compacte boutenschaar CoBolt®, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	731750 160
GTIN	4003773082668
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoge snijcapaciteit bij relatief lage krachtsinspanning dankzij speciale hefboomoverbrenging. Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC).

Tang gezwart, grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Voor draden tot 2000 N/mm² trekvastheid.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Voor zacht staaldraad tot Ø	5,3 mm
Voor middelhard staaldraad tot Ø	4,4 mm
Voor pianodraad tot Ø	3 mm
totale lengte	160 mm
Fabrikantnummer	CoBolt®
Snijkant	gehard
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadium-elektrostaal
Oppervlak	gezwart
met openingsveer	nee

Producttype

Snijdende tang