

**Massief stalen lijmtang, Spanwijdte: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860500 250
GTIN	4008158033990
Artikelklasse	83K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschoefdraad, gebruineerd.

Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160. Spankracht tot 6000 N.

**Technische beschrijving**

Spanwijdte	250 mm
Uitsteeklengte	120 mm
Doorsnede van de geleiderail	24,5×9,5 mm
Producttype	Lijmtang

**Accessoires**

---

Aandrukplaten-assortiment 8-delig Drukplaat-Ø 30 mm

860115 30

---

Compleet benedendeel voor massief stalen lijmtangen  
Type 250

860560 250

---