



## Veiligheidshelm BOP, Kleur: WHITE



### Bestelgegevens

Bestelnummer	097813 WHITE
GTIN	4017765093181
Artikelklasse	09K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De Duroplast-helm van glasvezelversterkt polyester biedt een **goede vormvastheid bij temperaturen tot 150 °C**. Daardoor is deze geschikt in werkomgevingen met **hoge omgevingstemperaturen** (bijv. hoogovens). De helm beschikt over een hoge resistentie tegen veroudering en is **ongevoelig voor chemicaliën**. Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM) en zijdelingse vervorming (LD).

- **6-punts band, hoogteverstelbaar**
- **Zonder opname**
- **Zweetband van natuurlijk leer**
- **Rechte vorm**
- **Met draaisluiting**

#### Toepassing:

Hete bedrijven, chemische industrie, werkplekken met hoge UV-straling.

#### Norm:

DIN EN 397

Helmeigenschap: Bescherming tegen zijdelingse vervorming

Materiaal helmschaal: UP-GF glasvezelversterkt polyester

Coating: bestand tegen chemicaliën

Verstelbare breedte: Draaisluiting

Maat: 53 - 61 cm

Gewicht: 405 g

### Technische beschrijving

Verstelbare breedte	Draaisluiting
Coating	bestand tegen chemicaliën
Gewicht	405 g
Maat	53 - 61 cm
Helmeigenschap	Beschermingseigenschap tot 150 °C
Helmeigenschap	Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
Helmeigenschap	Bescherming tegen zijdelingse vervorming
Materiaal helmschaal	UP-GF glasvezelversterkt polyester
Norm	DIN EN 397
Producttype	Veiligheidshelm

---

## Accessoires

Kinband Bevestiging 4P	097823 4P
Zweetband Type HT	097822 HT
Zweetband Type L	097822 L
Zweetband Type SL	097822 SL