



Massief stalen hefboomlijmtang, Spanwijdte: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	860600 200
GTIN	4008158000633
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Hefboom met automatische snelspaninrichting. Te openen met ontgrendelingsknop. Vrij kantelende aandrukplaat, spanhefboom met poedercoating. Maximale spankracht tot 8500 N.

Toepassing:

Voor **snel** en moeiteloos **spannen met hoge aanklemdruk**.

Technische beschrijving

Gewicht	1,1 kg
Doorsnede van de geleiderail	22×8,5 mm
Spanwijdte	200 mm
Uitsteeklengte	100 mm
Producttype	Lijmtang

