



Veiligheidshelm BOP 74 R, Kleur: WHITE



Bestelgegevens

Bestelnummer	097801 WHITE
GTIN	4017765129507
Artikelklasse	09K

Omschrijving

Uitvoering:

De **allround high-performance helm** van glasvezelversterkt polyester biedt een hoge stijfheid aan de zijkanen en is met name bij hoge temperaturen zeer vormvast. Groot beschermingsoppervlak dankzij verlaagd nekgedeelte. De helm beschikt over een hoge resistentie tegen veroudering en is ongevoelig voor chemicaliën. Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM) en zijdelingse vervorming (LD).

- **6-punts band, hoogteverstelbaar**
- **Zonder opname**
- **Zweetband van natuurlijk leer**
- **Verlaagd nekgedeelte met regengoot**
- **Met draaisluiting**

Toepassing:

Hete bedrijven, chemische industrie, werkplekken met hoge UV-straling.

Norm:

DIN EN 397

Specificatie:

Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM) en zijdelingse vervorming (LD).

Reservedeel:

Nr. 097822 zweetbanden in drie uitvoeringen.

Helmeigenschap: Bescherming tegen zijdelingse vervorming

Materiaal helmschaal: UP-GF glasvezelversterkt polyester

Coating: bestand tegen chemicaliën

Verstelbare breedte: Draaisluiting

Maat: 53 - 61 cm
Gewicht: 460 g

Technische beschrijving

Verstelbare breedte	Draaisluiting
Maat	53 - 61 cm
Coating	bestand tegen chemicaliën
Gewicht	460 g
Helmeigenschap	Beschermingseigenschap tot 150 °C
Helmeigenschap	Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
Helmeigenschap	Bescherming tegen zijdelingse vervorming
Materiaal helmschaal	UP-GF glasvezelversterkt polyester
Norm	DIN EN 397
Producttype	Veiligheidshelm

Accessoires

Zweetband Type L	097822 L
Zweetband Type SL	097822 SL
Zweetband Type HT	097822 HT