

**Massief stalen lijmtang, Spanwijdte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860500 300
GTIN	4008158034119
Artikelklasse	83K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd.

Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160. Spankracht tot 6000 N.

**Technische beschrijving**

Doorsnede van de geleiderail	28×11 mm
Uitsteeklengte	140 mm
Spanwijdte	300 mm
Producttype	Lijmtang

**Accessoires**

Compleet benedendeel voor massief stalen lijmtangen  
Type 300

860560 300

Aandrukplaten-assortiment 8-delig Drukplaat-Ø 37 mm

860115 37