

Garant**Trappenboor HSS-E, ongecoat, Snijkant-Ø: PGmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118320 PG
GTIN	4045197966674
Artikelklasse	11C

Omschrijving**Uitvoering:**

Met cilindrische centreerboor, Ø-getallen in de groef. Schacht aanvullend met 3 vlakken. Combinatietrappenboor (kern- **en** doorlopend gat) **voor pantserpijpdraad** (volgens DIN40430) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

Toepassing:

Boren en afbramen, maximale materiaaldikte = traphoogte (zie tabel).

Technische beschrijving

Totale lengte	93 mm
Schacht-Ø	12 mm
Traphoogte	4 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Trappenboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		