

**Draaibare oogbout DSR, Schroefdraad-Ø: M6X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086452 M6X1
GTIN	2050001944580
Artikelklasse	08Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

**Opmerking:**

**SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.**

**SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.**

**Technische beschrijving**

Oogdikte F	14 mm
Hoogte boutkop A	33 mm
Breedte draaibare oogbout G	53 mm
Boutkop-Ø C	30 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	8 mm
Oogwijdte E	27 mm
Afstand tussendeel-oog D	38 mm

Hoogte tussendeel B	30 mm
Draadlengte L	15 mm
Schroefdraad-Ø	M6×1
Draagvermogen WLL SF 5:1	0,15 t
Draagvermogen WLL SF 4:1	0,2 t
Producttype	Draaibare oogbout