

**Draaibare oogbout DSR, Schroefdraad-Ø: M12X1,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086452 M12X1,75
GTIN	2050001949127
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Hoogte boutkop A	33 mm
Oogwijdte E	27 mm
Boutkop-Ø C	30 mm
Breedte draaibare oogbout G	53 mm
Oogdikte F	14 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	8 mm
Afstand tussendeel-oog D	38 mm

Hoogte tussendeel B	30 mm
Draadlengte L	21 mm
Schroefdraad-Ø	M12×1,75
Draagvermogen WLL SF 4:1	1,3 t
Draagvermogen WLL SF 5:1	1,05 t
Producttype	Draaibare oogbout