

**Draaibare oogbout DSR, Schroefdraad-Ø: M10X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086452 M10X1,5
GTIN	2050001944801
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Afstand tussendeel-oog D	38 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	8 mm
Breedte draaibare oogbout G	53 mm
Hoogte tussendeel B	30 mm
Hoogte boutkop A	33 mm
Draadlengte L	18 mm
Oogwijdte E	27 mm

Boutkop-Ø C	30 mm
Oogdikte F	14 mm
Schroefdraad-Ø	M10×1,5
Draagvermogen WLL SF 5:1	0,7 t
Draagvermogen WLL SF 4:1	0,9 t
Producttype	Draaibare oogbout