

**Draaibare oogbout DSR, Schroefdraad-Ø: M8X1,25****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 086452 M8X1,25 |
| GTIN          | 2050001944597  |
| Artikelklasse | 08Y            |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

**Opmerking:**

**SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.**

**SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.**

**Technische beschrijving**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Hoogte boutkop A            | 33 mm |
| Oogdikte F                  | 14 mm |
| Boutkop-Ø C                 | 30 mm |
| Breedte draaibare oogbout G | 53 mm |
| Draadlengte L               | 15 mm |
| Oogwijdte E                 | 27 mm |
| Hoogte tussendeel B         | 30 mm |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Afstand tussendeel-oog D      | 38 mm             |
| Sleutelwijdte binnenzeskant S | 8 mm              |
| Schroefdraad-Ø                | M8×1,25           |
| Draagvermogen WLL SF 5:1      | 0,4 t             |
| Draagvermogen WLL SF 4:1      | 0,5 t             |
| Producttype                   | Draaibare oogbout |