

**Draaibare oogbout DSR, Schroefdraad-Ø: M20X2,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086452 M20X2,5
GTIN	2050001944856
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Hoogte boutkop A	45 mm
Oogdikte F	17 mm
Boutkop-Ø C	45 mm
Draadlengte L	30 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	8 mm
Breedte draaibare oogbout G	76 mm
Afstand tussendeel-oog D	53 mm

Oogwijdte E	38 mm
Hoogte tussendeel B	40 mm
Schroefdraad-Ø	M20×2,5
Draagvermogen WLL SF 5:1	2,5 t
Draagvermogen WLL SF 4:1	2,5 t
Producttype	Draaibare oogbout