

**Draaibare oogbout DSR, Schroefdraad-Ø: M22X2,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086452 M22X2,5
GTIN	2050001949080
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Oogdikte F	25 mm
Afstand tussendeel-oog D	83 mm
Breedte draaibare oogbout G	115 mm
Draadlengte L	33 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	14 mm
Hoogte boutkop A	62 mm
Hoogte tussendeel B	55 mm

Boutkop-Ø C	60 mm
Oogwijdte E	55 mm
Schroefdraad-Ø	M22×2,5
Draagvermogen WLL SF 5:1	3,5 t
Draagvermogen WLL SF 4:1	4,5 t
Producttype	Draaibare oogbout