

**Draaibare oogbout DSR, Schroefdraad-Ø: M14X2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086452 M14X2
GTIN	2050001949066
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Draadlengte L	23 mm
Boutkop-Ø C	45 mm
Oogdikte F	17 mm
Oogwijdte E	38 mm
Breedte draaibare oogbout G	76 mm
Hoogte tussendeel B	40 mm
Afstand tussendeel-oog D	53 mm

Hoogte boutkop A	45 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	8 mm
Schroefdraad-Ø	M14x2
Draagvermogen WLL SF 4:1	1,8 t
Draagvermogen WLL SF 5:1	1,4 t
Producttype	Draaibare oogbout