

**Draaibare oogbout DSS, Schroefdraad-Ø: M30X3,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086453 M30X3,5
GTIN	2050001944900
Artikelklasse	08Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

**Opmerking:**

**SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.**

**SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.**

**Technische beschrijving**

Hoogte boutkop A	61 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	19 mm
Breedte draaibare oogbout G	33 mm
Oogwijdte E	73 mm
Draadlengte L	45 mm
Boutkop-Ø C	70 mm
Afstand tussendeel-oog D	104 mm

Hoogte tussendeel B	31 mm
Oogdikte F	149 mm
Schroefdraad-Ø	M30×3,5
Draagvermogen WLL SF 5:1	7,7 t
Draagvermogen WLL SF 4:1	8,5 t
Producttype	Draaibare oogbout