

**Draaibare oogbout DSR, Schroefdraad-Ø: M24X3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086452 M24X3
GTIN	2050001944870
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte binnenzeskant S	14 mm
Draadlengte L	36 mm
Boutkop-Ø C	60 mm
Afstand tussendeel-oog D	83 mm
Oogwijdte E	55 mm
Breedte draaibare oogbout G	115 mm
Hoogte tussendeel B	55 mm

Hoogte boutkop A	62 mm
Oogdikte F	25 mm
Schroefdraad-Ø	M24x3
Draagvermogen WLL SF 4:1	5,5 t
Draagvermogen WLL SF 5:1	4,4 t
Producttype	Draaibare oogbout