

**Draaibare oogbout DSR, Schroefdraad-Ø: M16X2****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 086452 M16X2  |
| GTIN          | 2050001944832 |
| Artikelklasse | 08Y           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

**Opmerking:**

**SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.**

**SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.**

**Technische beschrijving**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Oogdikte F                    | 17 mm |
| Breedte draaibare oogbout G   | 76 mm |
| Hoogte boutkop A              | 45 mm |
| Afstand tussendeel-oog D      | 53 mm |
| Oogwijdte E                   | 38 mm |
| Sleutelwijdte binnenzeskant S | 8 mm  |
| Draadlengte L                 | 27 mm |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Hoogte tussendeel B      | 40 mm             |
| Boutkop-Ø C              | 45 mm             |
| Schroefdraad-Ø           | M16x2             |
| Draagvermogen WLL SF 4:1 | 2,3 t             |
| Draagvermogen WLL SF 5:1 | 2 t               |
| Producttype              | Draaibare oogbout |