

**Draaibare oogbout DSR, Schroefdraad-Ø: M30X3,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086452 M30X3,5
GTIN	2050001944894
Artikelklasse	08Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

**Opmerking:**

**SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.**

**SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.**

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte binnenzeskant S	14 mm
Breedte draaibare oogbout G	115 mm
Boutkop-Ø C	60 mm
Oogdikte F	25 mm
Oogwijdte E	55 mm
Afstand tussendeel-oog D	83 mm
Hoogte tussendeel B	55 mm

Hoogte boutkop A	62 mm
Draadlengte L	45 mm
Schroefdraad-Ø	M30×3,5
Draagvermogen WLL SF 5:1	6 t
Draagvermogen WLL SF 4:1	6,3 t
Producttype	Draaibare oogbout