

**Draaibare oogbout DSS, Schroefdraad-Ø: M56X5,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086453 M56X5,5
GTIN	2050001949257
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Oogwijdte E	91 mm
Draadlengte L	78 mm
Boutkop-Ø C	90 mm
Breedte draaibare oogbout G	45 mm
Hoogte boutkop A	79 mm
Afstand tussendeel-oog D	125 mm
Hoogte tussendeel B	38 mm

Oogdikte F	182 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	19 mm
Schroefdraad-Ø	M56×5,5
Draagvermogen WLL SF 5:1	22 t
Draagvermogen WLL SF 4:1	25 t
Producttype	Draaibare oogbout