

**Draaibare oogbout DSS, Schroefdraad-Ø: M42X4,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086453 M42X4,5
GTIN	2050001949226
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Afstand tussendeel-oog D	104 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	19 mm
Draadlengte L	63 mm
Breedte draaibare oogbout G	33 mm
Hoogte tussendeel B	31 mm
Boutkop-Ø C	70 mm
Oogwijdte E	73 mm

Oogdikte F	149 mm
Hoogte boutkop A	61 mm
Schroefdraad-Ø	M42×4,5
Draagvermogen WLL SF 5:1	13 t
Draagvermogen WLL SF 4:1	15 t
Producttype	Draaibare oogbout