

**Draaibare oogbout DSS, Schroefdraad-Ø: M36X4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086453 M36X4
GTIN	2050001949219
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Oogwijdte E	73 mm
Hoogte boutkop A	61 mm
Draadlengte L	54 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	19 mm
Breedte draaibare oogbout G	33 mm
Hoogte tussendeel B	31 mm
Oogdikte F	149 mm

Boutkop-Ø C	70 mm
Afstand tussendeel-oog D	104 mm
Schroefdraad-Ø	M36x4
Draagvermogen WLL SF 5:1	11 t
Draagvermogen WLL SF 4:1	12 t
Producttype	Draaibare oogbout