

Garant**Lamellenslijpschijf (ZA), Ø 50,8 mm, Korrelgrootte: 60**

Bestelgegevens

Bestelnummer	554032 60
GTIN	4045197966735
Artikelklasse	51E

Omschrijving

Uitvoering:

Mini-lamellenschijven met opengewaaierde lamellen bieden in vergelijking met conventionele schuurschijven een **hogere standtijd**, een **flexibeler schuurgedrag** en een **gelijkmatiger schuurbeeld** (ruwheidswaarde) tot aan de slijtagegrens.

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof buitendraad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Vlakke, compacte lamellenopbouw voor **lasnaadbewerking** en **afbraamwerkzaamheden**.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren.

Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	50,8 mm
Korrelgrootte	60
Slijpmiddelaanduiding	ZA

Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm
Maximaal toerental	19100 min ⁻¹
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
droog	geschikt		