

Garant**Lamellenslijpschijf (ZA), Ø 50,8 mm, Korrelgrootte: 40****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 554032 40 |
| GTIN | 4045197966728 |
| Artikelklasse | 51E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Mini-lamellenschijven met opengewaaierde lamellen bieden in vergelijking met conventionele schuurschijven een **hogere standtijd**, een **flexibeler schuurgedrag** en een **gelijkmatiger schuurbeeld** (ruwheidswaarde) tot aan de slijtagegrens.

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof buitendraad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Vlakke, compacte lamellenopbouw voor **lasnaadbewerking** en **afbraamwerkzaamheden**.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren.

Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|---------|
| Schijf-Ø | 50,8 mm |
| Korrelgrootte | 40 |
| Slijpmiddelaanduiding | ZA |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Productnaamattribuut | Ø 50,8 mm |
| Maximaal toerental | 19100 min ⁻¹ |
| Producttype | Lamellenslijpschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | beperkt geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |