

**Stiftrees Z3 – middel, met spaanbreker, HSS, Type: AS1020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540800 AS1020
GTIN	4045197966766
Artikelklasse	52D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

Stiftrezen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Technische beschrijving**

Vorm	AS1020
Kop-Ø	10 mm
Totale lengte	60 mm
Schacht-Ø	6 mm
Vormbeschrijving	Cilindrisch met kopvertanding
Vertanding afkorting	Z3
Vertandingstype	met spaanbreker
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Koplengte	20 mm
Serie	Vertanding Z3
Snijmateriaal	HSS

Producttype

Stiftrees