

## Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraadbus vlak, Neodymium, Ø: 22mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085931 22
GTIN	5012095615118
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Afgeschermdede platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.
- Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.
- Magneetkern van neodymium.

#### Toepassing:

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.

#### Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

### Technische beschrijving

Schroefdraad	M4 mm
Hoogte met schroefdraad	6 mm
Nominale houdkracht	50 N
Hoogte	6 mm
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

---

## Accessoires

Inschroefhaken set met buitendraad 10-delig Schroefdraad  
M4

---

085921 M4