

Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraadbus vlak, Neodymium, Ø: 88mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085931 88
GTIN	5012095615149
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Afgeschermdede platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.
- Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.
- Magneetkern van neodymium.

Toepassing:

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Nominale houdkracht	420 N
Hoogte	8,5 mm
Hoogte met schroefdraad	8,5 mm
Schroefdraad	M8 mm
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

